




50181/31/PN





Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Philips Enneper está fabricado con materiales de gran calidad y líneas sencillas que encajan en todos los estilos. Elige la bombilla LED de Philips GU10 que se adapte al estilo de tu foco para garantizar una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Características especiales

- · Bombilla no incluida
- · Sustitución sencilla de la bombilla

Diseñado para el salón y el dormitorio

- · material de alta calidad
- · Sin polvo ni óxido

Destacados

Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Sustitución sencilla de la bombilla

El nuevo aro fácil de usar permite instalar la bombilla GU10 sin esfuerzo.

material de alta calidad

Este foco empotrable está fabricado con materiales sintéticos de gran calidad, lo que garantiza un producto de larga duración y resistente que le dará un toque a tu hogar durante muchos años.

Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

Color: WhiteMaterial: Sintético

Duración

· Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- · Regulable con mando a distancia: No
- · Sustitución sencilla de la bombilla: Sí
- · LED integrado: No
- Fabricado solo para LED: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para:
 Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
 Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- · Peso neto: 0,112 kg
- Distancia empotrada: 100 mm
- · Altura global: 42 mm
- · Longitud global: 90 mm
- · Anchura global: 90 mm
- Recorte empotrado en el techo: 7.0 cm x 7.0 cm

Servicio

Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- · Flujo luminoso total de la luminaria: -
- · Red eléctrica: 220-240 CA
- · Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- · Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección: Clase II
- · Número de fuentes de luz: 1



Fecha de emisión: 2025-09-03 Versión: 0.1135 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.