

PHILIPS

Foco de techo/
pared Meranti 2x

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Cromado mate



50312/17/E7



El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige una bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco y que garantiza una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable
- Bombilla no incluida

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Cromado
- Material: Vidrio

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: No
- Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho, Vestíbulo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,333 kg
- Altura global: 100 mm
- Longitud global: 285 mm
- Anchura global: 155 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: No bulb included
- Red eléctrica: 220–240 CA
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 35W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 35
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696133255
- Peso neto: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,62 kg
- Altura: 32 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 14 cm



Fecha de emisión:
2025-09-13
Versión: 0.689

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com