

# PHILIPS

Foco empotrable

Sala de estar


DONEGAL

cromado

LED



50391/11/PN



## Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Donegal de Philips está fabricado con materiales excelentes anti polvo y anti óxido para facilitar su mantenimiento. Elige la bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco para garantizar una emisión de luz duradera y de gran calidad.

### Características especiales

- Bombilla no incluida
- Sustitución sencilla de la bombilla

### Diseñado para el salón y el dormitorio

- Material de alta calidad
- Sin polvo ni óxido

# Destacados

## Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Sustitución sencilla de la bombilla

El nuevo aro fácil de usar permite instalar la bombilla GU10 sin esfuerzo.

## Material de alta calidad

Este foco empotrable está fabricado en material sintético excelente con un acabado inmejorable. Esto garantiza la durabilidad y una gran resistencia del flujo luminoso.

## Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: cromado
- Material: sintético

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- Sustitución sencilla de la bombilla: Sí
- LED integrado: No
- Fabricado solo para LED: Sí
- Material de calidad superior: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: No

## Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco
- Comodidad para la vista: No

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 7 cm
- Anchura reducida: 7 cm
- Altura: 4,2 cm
- Longitud: 9 cm
- Peso neto: 0,112 kg
- Distancia empotrada: 10 cm
- Anchura: 9 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 30.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 500 lm
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La luminaria es compatible con bombillas de las siguientes clases: A
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.765

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)