

PHILIPS

Foco de techo/
pared Star

Focos de techo/pared

2700 k

Blanco

Regulable

56240/31/16



Resalta tu hogar con luz

Este foco de pared Philips myLiving Star LED transmite elegancia intemporal con su pie cromado y su carcasa pulverizada de pintura blanca. Con la última tecnología LED, este foco de bajo consumo proporciona suficiente luz blanca cálida para iluminar tu habitación con estilo.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad
- Luz blanca cálida
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
- Vida útil prolongada de hasta 30 años

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable

Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Vida útil (30 años)



Una fuente de luz en la que puedes confiar. Los LED integrados de esta lámpara de Philips duran hasta 30.000 horas (lo que suponen 30 años con un uso medio de 3 horas al día y una cantidad mínima de 13.000 ciclos de encendido/apagado). La comodidad de pensar que no tendrás que preocuparte del mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Aluminio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Haces de luz definidos: Sí
- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Eficiencia: 111 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,280 kg
- Altura: 8,2 cm
- Longitud: 11,8 cm
- Anchura: 6,0 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 30.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 500
- Tecnología de la bombilla: LED, Voltaje extra bajo de seguridad
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Potencia de la bombilla incluida: 6.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED sustituible por un profesional
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control sustituible por un profesional
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291444848
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,35 kg
- Altura: 14,3 cm
- Longitud: 7,3 cm
- Anchura: 9,3 cm
- Código 12NC: 915004145901



Fecha de emisión:
2024-05-03
Versión: 0.1511

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com