

PHILIPS

Bombilla de tubo
de bajo consumo

Genie

23 W (100 W)

Casquillo E27

Luz de día fría



8718291144151



Bombilla pequeña, potente y atractiva

Esta bombilla de tubo de bajo consumo de Philips es una inversión segura durante el primer año y seguirá reduciendo las facturas de electricidad mucho después. Es lo suficientemente pequeña para caber en la mayoría de luminarias y proporciona una luz brillante y fría a cualquier zona de tu hogar.

Rendimiento excelente en un diseño compacto


- Luz brillante con un diseño compacto

Ahorra energía y dinero

- Hasta un 80% ahorro de energía
- Larga duración: hasta 10 años

Destacados

Luz brillante con un diseño compacto



Esta bombilla de bajo consumo de Philips es lo suficientemente pequeña para caber en cualquier lugar de la casa en el que necesites luz de brillo extra. Es ideal para lámparas estrechas.

Hasta un 80% ahorro de energía



Esta bombilla utiliza hasta un 80% menos de energía que las fuentes de luz tradicionales, de forma que te permite ahorrar dinero en las facturas de electricidad y cuidar el medio ambiente.

Larga duración: hasta 10 años



Las bombillas de bajo consumo de Philips se han diseñado para durar. Con una duración de hasta 10 años, evitarás las complicaciones y costes de sustitución de las bombillas, a la vez que ahorras energía año tras año.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Forma de la lámpara: Bombilla de tubo no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: Fluorescente compacto (CFLi)

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 48 mm
- Altura: 157 mm
- Anchura: 48 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 10 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.65
- Vida útil nominal: 10.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 10.000

Características de la luz

- Aplicación: Solo luz, Iluminación cómoda, Brillo adicional
- Ángulo de apertura: not applicable °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 81
- Temperatura del color: 6500 K
- Categoría de color de luz: Luz de día fría
- Flujo lumínico nominal: 1370 lm
- Tiempo de encendido: 0.3 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 5 - 40 s

Otras características

- Corriente de la bombilla: 160 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 23 W
- Potencia equivalente: 100 W

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: not applicable °
- Vida útil especificada: 10.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 1390 lm
- Intensidad nominal máxima: not applicable cd
- Potencia nominal: 23 W

Características de la bombilla

- Diámetro: 48 mm
- Aplicación: Solo luz, Iluminación cómoda, Brillo adicional
- Producto con código EAN/UPC: 8718291144151
- Ángulo de apertura nominal: not applicable °
- Altura: 157 mm
- Vida útil media (a 2,7 h/día): 10 a
- Ángulo de apertura: not applicable °
- Corriente de la bombilla: 160 mA
- Peso neto: 0,090 kg
- Vida útil especificada: 10.000 hora(s)
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.65
- Peso bruto: 0,106 kg
- Flujo lumínico nominal: 1390 lm
- Forma de la lámpara: Bombilla de tubo no direccional
- Anchura: 48 mm
- Índice de reproducción cromática (IRC): 81
- Altura: 18,700 cm
- Intensidad nominal máxima: not applicable cd
- Casquillo: E27
- Número de ciclos de apagado y encendido: 10.000
- Temperatura del color: 6500 K
- Longitud: 4,800 cm
- Factor de potencia: 0.6
- Potencia nominal: 23 W
- Tecnología: Fluorescente compacto (CFLi)
- Categoría de color de luz: Luz de día fría
- Anchura: 4,800 cm
- Voltaje: 220-240 V
- Flujo lumínico nominal: 1370 lm
- Número de material (12NC): 929689244001
- Potencia: 23 W
- Tiempo de encendido: 0.3 s
- Potencia equivalente: 100 W
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 5 - 40 s



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.577

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com