

PHILIPS


Bombilla de tubo
de bajo consumo

Economía


18 W (83 W)

Casquillo E27

Luz de día fría



8718291216759



Gasta poco, ahorra mucho


Si buscas una bombilla de bajo consumo básica con un diseño compacto, esta bombilla Philips Economy es la mejor elección por su relación "calidad-precio". Esta bombilla compacta, que dura hasta 6 años, te permite ahorrar hasta un 80% de energía y dinero.

Ahorra energía y dinero

- Hasta un 80% ahorro de energía
- Larga duración: hasta 6 años

Destacados


Hasta un 80% ahorro de energía



Esta bombilla utiliza hasta un 80% menos de energía que las fuentes de

luz tradicionales, de forma que te permite a ahorrar dinero en las facturas de electricidad y cuidar el medio ambiente.

Larga duración: hasta 6 años



Las bombillas de bajo consumo de Philips se han diseñado para durar. Con una duración de hasta 6 años, evitarás las complicaciones y costes de sustitución de las bombillas, a la vez que ahorras energía año tras año.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma de la lámpara: Bombilla de tubo no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: Fluorescente compacto (CFLi)
- Regulable: No

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 48 mm
- Altura: 140 mm
- Anchura: 48 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 6 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.7
- Número de ciclos de apagado y encendido: 6.000
- Vida útil nominal: 6.000

Características de la luz

- Aplicación: Solo luz, Iluminación cómoda
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 6500 K
- Categoría de color de luz: Luz de día fría
- Flujo lumínico nominal: 1100 lm
- Tiempo de encendido: 0.3 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 5 – 40 s
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 6500 K
- Flujo luminoso: 1.100 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 61 lm/W

Otras características

- Corriente de la bombilla: 130 mA

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 220–240 V
- Potencia equivalente: 83 W
- Consumo de energía: 18 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 18

Valores nominales

- Vida útil especificada: 6.000
- Flujo lumínico nominal: 1100 lm
- Intensidad nominal máxima: not applicable cd
- Potencia nominal: 18 W

Especificaciones técnicas

- Coordenada Y de cromacidad: 337
- Coordenada X de cromacidad: 313
- Regulable: No
- Line Frequency: 50 or 60
- Base del casquillo: E27



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.769

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com