







Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

### Fácil de usar

- · Cabezal de foco ajustable
- · Bombilla no incluida

### Destacados

### Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

### Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

# Especificaciones

### Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

### Diseño y acabado

Color: WhiteMaterial: Metal

### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: No
- · Mando a distancia incluido: No

### Características de la luz

 $\cdot$  Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

### **Varios**

- Diseñada especialmente para:
  Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
  Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Luces empotrables

### Dimensiones y peso del producto

· Peso neto: 0,24 kg

· Distancia empotrada: 100 mm

· Altura global: 30 mm

Longitud global: 90 mm

· Anchura global: 90 mm

 Recorte empotrado en el techo: 7.5 cm x 7.5 cm

### Servicio

· Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

· Diámetro: 90 mm

• Flujo luminoso total de la luminaria:

· Red eléctrica: 220-240 CA

· Luminaria regulable: No

 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50

· Código IP: IP20

· Clase de protección: Clase II

### Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8718696133392

Peso neto: 0,72 kg

· Peso bruto: 0,83 kg

· Altura: 28 cm

· Longitud: 5 cm

· Anchura: 10 cm



Fecha de emisión: 2025-09-03 Versión: 0.130 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.