

# PHILIPS


Tira de luces 2 m  
RGB

Tiras de luz


RGB

Transparente

Regulable; RGB



8718696164280



## Luz colorida acorde a tu estado de ánimo

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo.

### Combina con tu estilo interior

- Tamaño compacto para espacios pequeños

### Materiales y acabado


- Material de alta calidad

# Destacados

## Tamaño compacto para espacios pequeños

Perfecto para encajar en espacios pequeños

## Material de alta calidad



Material duradero y atractivo para una inversión atractiva y de larga duración.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

## Diseño y acabado

- Color: Transparente
- Material: Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 45
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 18 lm/W

## Guirnalda de luces/tira de luz

- Capacidad de ampliación: No

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Despacho, Vestíbulo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable, Colores RGB

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 95 mA

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,116 kg
- Altura global: 2,6 mm
- Longitud global: 2.000 mm
- Anchura global: 10 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Color de la luz: RGB
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696164280
- Peso neto: 0,17 kg
- Peso bruto: 0,21 kg
- Altura: 13,5 cm
- Longitud: 5,5 cm
- Anchura: 13,5 cm



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.369

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)