









Las bombillas vela LED transparentes aportan un atractivo brillo a tu hogar

Formas habituales que conoces y que te encantan. Tienen el clásico aspecto de las bombillas incandescentes, pero utilizan alrededor de un 80 % menos de energía. El amplio ángulo del haz de luz ofrece una distribución perfecta de la luz por toda la estancia.

Luz de alta calidad

· Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible

· Hasta un 90 % de ahorro de energía

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

· Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Hasta un 90 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz. Ahorra instantáneamente más del 90 % de energía al sustituir las bombillas halógenas o incandescentes actuales

Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

Especificaciones

Características de la bombilla

- · Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- · Casquillo: E14
- · Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- · Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 2700 K
- · Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.):
 109 lm/W

Varios

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort

Información del embalaje

- EAN: 8718696775035
- EOC: 871869677503500
- Título del producto: LED classic 40W
 B35 E14 WW CL ND 6CT/4

Consumo de energía

• Factor de potencia: 0.41

· Voltaje: 220-240 V

· Potencia equivalente: 40 W

• Etiqueta de eficiencia energética

(EEL): F

· Consumo de energía: 4,3 W

· Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

Altura global: 97 mmLongitud global: 97 mmAnchura global: 35 mm

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

· Número de registro EPREL: 387402

Dimensiones y peso del embalaje

· Producto con código EAN/UPC:

8718696775035

· Peso neto: 0,22 kg

· Peso bruto: 0,39 kg

· Altura: 11,4 cm

• Longitud: 6,1 cm

· Anchura: 16,9 cm



Fecha de emisión: 2025-09-24 Versión: 0.1208

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.