

PHILIPS

Cápsula

Halógeno

14 W (20 W)

G4

Blanco cálido



Asombrosa luz brillante

Las bombillas de cápsula halógenas de Philips proporcionan una luz halógena nítida y brillante y sacan lo mejor de tus luminarias. Todos los productos Philips Halogen son totalmente regulables.

Regulable

- La regulabilidad del nivel de luz crea un ambiente acogedor

Cree un ambiente acogedor

- Luz brillante y radiante para crear tu escena de iluminación en casa

Se encienden al instante

- Encendido instantáneo

Destacados

La regulabilidad del nivel de luz crea ambiente

Gracias a los diferentes puntos de luz, la habitación se percibe más viveza, ya que esto enfatiza las diferentes esquinas y laterales.

Luz brillante y radiante

La luz transparente halógena es una luz brillante, que crea bonitos reflejos donde brilla y sombras intensas donde no. Las lámparas halógenas de Philips aportan un efecto de iluminación

decorativo a tu habitación, para darle vida.

Encendido instantáneo

Sólo con pulsar el interruptor, la habitación se llenará de luz gracias al encendido instantáneo.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma: Cápsula
- Regulable: Sí
- Forma de la lámpara: Bombilla de cápsula no direccional
- Casquillo: G4
- Tecnología: Halógeno

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 10 mm
- Altura: 33 mm
- Anchura: 9 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 2 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.85
- Vida útil nominal: 2.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000

Características de la luz

- Aplicación: Luz brillante
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 2900 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 225 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 12 V
- Potencia: 14,3 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Valores nominales

- Vida útil especificada: 2.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 225 lm
- Potencia nominal: 14.3 W

Especificaciones técnicas

- Vida útil de las lámparas: 2.000 hora(s)
- Forma: Cápsula
- Coordenada Y de cromacidad: 0,407
- Coordenada X de cromacidad: 0,444
- Número de registro EPREL: 423249
- Referencia de medición de flujo: Sphere



Fecha de emisión:
2023-12-07
Versión: 0.671

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com