

# PHILIPS

## Bombilla

LED

7 W - 50 W (50 W GLS, 12 W  
CFL)

E27

White



8718699630546

A ↑ G F



## Iluminación mediante LED brillante

Las bombillas LED de Philips proporcionan una luz de gran calidad, una duración extremadamente larga y un importante ahorro de energía inmediato.

### Luz de alta calidad

- Más información sobre iluminación

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

# Destacados

## Más información sobre iluminación



Temperatura del color: la luz puede tener diferentes temperaturas de color,

que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. IRC: el índice de reproducción cromática (IRC) se utiliza para describir el efecto de la fuente de luz en el aspecto de los colores. La luz solar tiene un IRC de 100 y el de las bombillas LED de Philips siempre es

superior a 80 para garantizar la reproducción de colores reales y naturales.

## Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,8 cm
- Anchura: 6 cm

## Duración

- Vida útil nominal: 10.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 680 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 830 | CCT of 3000K

## Varios

- EyeComfort: No

## Otras características

- Eficiencia: 97 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8718699630546
- EOC: 871869963054600
- Título del producto: LED 50W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220–240 V
- Potencia: 7 W
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,8 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60 Hz
- Número de registro EPREL: 397602
- Referencia de medición de flujo: Sphere

## La bombilla

- Consistencia del color: 6

8718699630546



Fecha de emisión:  
2023-12-06  
Versión: 0.448

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)