

# PHILIPS

Bombilla de filamento mate 100 W G120 E27

LED

2700 K

1521 lm

15.000 h



8718699665142



## Una bombilla sin igual

Formas habituales que conoces y que te encantan. Tienen el clásico aspecto de las bombillas incandescentes, pero utilizan alrededor de un 80 % menos de energía. El amplio ángulo del haz de luz ofrece una distribución perfecta de la luz por toda la estancia.

### Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas halógenas estándar

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para luminarias decorativas

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Estilo vintage, tecnología LED moderna

# Destacados

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

## Forma y tamaño similar a las bombillas halógenas estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta iluminación moderna LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas halógenas estándar tradicionales.

## Perfecta para luminarias decorativas

Iluminación moderna en globos LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como ventiladores de techo y regletas.

## Estilo vintage, LED moderno

Las bombillas LED Classic se basan en la tecnología LED de bajo consumo estándar. Ahora puedes disfrutar de una bombilla de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con un diseño vintage.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Garantía

- Período de garantía: 2 años

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 1521 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700 K
- Flujo luminoso: 1.521 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 144,00 lm/W

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

## Otras características

- Conforme con EU RoHS: Sí

## Información del embalaje

- EAN: 8718699665142
- EOC: 871869966514200
- Título del producto: LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4

**Potencia**

- Factor de potencia (fracción): 0,52

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0,52
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D
- Consumo de energía: 10,5 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 11

**Dimensiones y peso del producto**

- Altura global: 177 mm
- Longitud global: 177 mm
- Anchura global: 125 mm

**Valores nominales**

- Vida útil especificada: 15.000

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 125 mm
- Número de registro EPREL: 400296
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: E27
- se puede utilizar en luminarias cerradas: No

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8718699665142
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 19,6 cm
- Longitud: 12,8 cm
- Anchura: 12,8 cm



Fecha de emisión:  
2025-09-13  
Versión: 0.757

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)