

PHILIPS

Bombilla de filamento
mate 60 W A60 E27

LED

4000 K

806 lm

15.000 h



8718699763350



Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 115 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Información del embalaje

- EAN: 8718699763350
- EOC: 87186997635002
- Título del producto: LED classic 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220–240 V
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 7 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 7

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 106 mm
- Longitud global: 106 mm
- Anchura global: 60 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60
- Número de registro EPREL: 1825144

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699763350
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-09-20
Versión: 0.318

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com