

# PHILIPS

Bombilla de filamento transparente 40 W A60 E27 x3

LED


2700 k

470 lm

15.000 h



8718699763756



## Luz blanca cálida, sin sacrificar calidad de luz

Formas habituales que conoces y que te encantan. Utilizan alrededor de un 85 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

### Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

# Destacados

## Sustituye lámparas incandescentes estándar



Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

## Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Transparente
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,6 cm
- Anchura: 6 cm

## Diseño y acabado

- Material: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

## Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

## Otras características

- Eficiencia: 109 lm/W

#### Información del embalaje

- EAN: 8718699763756
- EOC: 871869976375600
- Título del producto: LED classic 40W A60 E27 WW CL ND 3SRT6

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,6 cm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 387405

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.41
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,3 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F



Fecha de emisión:  
2025-01-28  
Versión: 0.188

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)