

PHILIPS

Bombilla de filamento
mate 200 W A95 E27

LED

4000 K

3452 lm

15.000 h



8718699764654



Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

Luz más allá del concepto de iluminación

- LED sencillo de uso diario

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

LED sencillo de uso diario



Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas del LED a un precio asequible.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Acabado de la bombilla: Mate
- Regulable: No
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +45 °C
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Garantía

- Período de garantía: 2 años

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 3452 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000
- Flujo luminoso: 3.452 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 150,00

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8718699764654
- EOC: 871869976465400
- Título del producto: LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.51

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 200
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D
- Consumo de energía: 23
- Consumo energético kWh/1000 h: 23

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 165 mm
- Longitud global: 165 mm
- Anchura global: 95 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 95 mm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 374909
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: E27

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699764654
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Altura: 22,6 cm
- Longitud: 10,2 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:
2026-06-10
Versión: 0.313

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com