

# PHILIPS

## Cápsula

LED

1,8 W - 20 W

GY6.35

Blanco cálido



8718699767914

A  
↑  
G F



## Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

### Elige una solución sostenible


- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### Luz más allá del concepto de iluminación

- LED sencillo de uso diario

# Destacados

**Blanca cálida de tipo incandescente**



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

**Hasta un 80 % de ahorro de energía**



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

**LED sencillo de uso diario**



Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas del LED a un precio asequible.

## Especificaciones

### Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de cápsula no direccional
- Casquillo: GY6.35
- Tecnología: LED

### Dimensiones de la bombilla

- Altura: 3,5 cm
- Peso: 0,004 kg
- Anchura: 1,3 cm

### Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

### Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 205 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: Punto de contacto
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

### Varios

- Comodidad para la vista: No

### Otras características

- Corriente de la bombilla: 260 mA
- Eficiencia: 113 lm/W

### Información del embalaje

- EAN: 8718699767914
- EOC: 871869976791400
- Título del producto: LED 20W GY6.35 WW 12V ND SRT6

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0,6
- Voltaje: 12V AC electronic V
- Potencia: 1,8 W
- Potencia equivalente: 20 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

**Dimensiones y peso del producto**

- Longitud: 3,5 cm

**Valores nominales**

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 205 lm
- Potencia nominal: 1,8 W

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 50 Hz

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8718699767914
- Peso neto: 0,006 kg
- Peso bruto: 0,014 kg
- Altura: 12,700 cm
- Longitud: 2,500 cm
- Anchura: 6,300 cm
- Número de material (12NC): 929002389758



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.158

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)