

PHILIPS

Bombilla

LED

11 W - 75 W

E27

Blanco cálido



8718699770204



Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar

suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11 cm
- Peso: 0,067 kg
- Anchura: 6 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: Punto de contacto
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 95 mA
- Eficiencia: 95 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699770204
- EOC: 871869977020400
- Título del producto: LED 75W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 11 W
- Potencia equivalente: 75 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11 cm

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 200 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Potencia nominal: 11 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

La bombilla

- Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699770204
- Peso neto: 0,060 kg
- Peso bruto: 0,102 kg
- Altura: 14,600 cm
- Longitud: 6,500 cm
- Anchura: 13,000 cm
- Número de material (12NC):
929001234434



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.194

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com