

# PHILIPS

Bombilla 60;30;16  
W A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806;320;150 lm

15.000 h



8718699772130



## Una lámpara. El interruptor de siempre. Tres ajustes de iluminación.

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo. Con la lámpara LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la configuración de luz brillante a luz natural y a un acogedor resplandor cálido. Solo necesitas tu interruptor existente.

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Tres ajustes de luz
- Sin necesidad de regulador ni instalación adicional

### Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

# Destacados

## Tres ajustes de luz (SSDL)

Bombilla de repuesto All-In-One que cambia entre tres niveles de brillo diferentes de luz fría, todo con el interruptor existente.

## Fácil instalación



No requiere ninguna instalación ni interruptor regulador. Esta bombilla no es adecuada para el uso con reguladores. Si la utilizas con un regulador, ajusta el regulador en el 100 % de luminosidad.

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes. Si es demasiado intensa, deslumbra. Si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: No
- Material de bombilla: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-2500-2700 K
- Flujo lumínico nominal: 806, 320, 150 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2200, 2500, 2700
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 107,00

### Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: SceneSwitch

### Otras características

- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

### Información del embalaje

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Título del producto: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

### Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.5

### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 60;30;16
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 7,5, 3, 1,6
- Consumo energético kWh/1000 h: 8

### Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 104 mm
- Longitud global: 104 mm
- Anchura global: 60 mm

### Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 60 mm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 739280
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: E27

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699772130
- Peso neto: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-10  
Versión: 0.369

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)