



# Iluminación de acento LED duradera con haz enfocado

Las bombillas LED estándar de Philips proporcionan una iluminación completa perfecta para la iluminación general de habitaciones.

#### Luz de alta calidad

· Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



# Destacados

# Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- · Casquillo: GX53
- · Regulable: No
- · Acabado de la bombilla: Mate
- · Material de bombilla: Plástico

#### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

## **Medio ambiente**

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- · Flujo lumínico nominal: 500 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.4
- · Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 90 lm/W

#### **Varios**

- EveComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort

### Información del embalaje

- . EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Título del producto: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- · Consumo de energía: 5,5
- · Consumo energético kWh/1000 h: 6

### Dimensiones y peso del producto

- · Altura global: 26 mm
- Longitud global: 25,5 mm
- · Anchura global: 75 mm

# Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 391874

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699773717
- · Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 12,7 cm
- · Longitud: 7 cm
- · Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.469 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.