

# PHILIPS

Reflector 100 W R80  
E27

LED

2700 K

670 lm

15.000 h



8718699773878

A ↑ F  
G



## Iluminación de acento LED duradera con haz enfocado

Esta lámpara LED direccional proporciona un haz enfocado de tono blanco cálido y es un recambio excelente para las lámparas reflectoras tradicionales

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

# Destacados

## Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 670 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 83 lm/W

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

## Información del embalaje

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Título del producto: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 220–240 V
- Potencia equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 8 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 8

## Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 112 mm
- Longitud global: 112 mm
- Anchura global: 80 mm

#### Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 1100 cd

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 397593

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699773878
- Peso neto: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,22 kg
- Altura: 18,2 cm
- Longitud: 8,7 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.245

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)