

PHILIPS

Cápsula

LED

4,8 W - 60 W

G9

Blanco cálido



8718699774073



Luz blanca cálida con una excelente calidad de luz

Los LEDspots de Philips se adaptan perfectamente a tus necesidades básicas de iluminación: proporcionan una luz cálida similar a la halógena y el rendimiento que esperas de la tecnología LED.

Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las cápsulas halógenas

Elige una solución sostenible

- Tubos de larga duración: hasta 15 años
- Mejor para tu bolsillo y el planeta

Destacados

Blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

Sustituye a las cápsulas halógenas



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta moderna cápsula LED de iluminación contemporánea resulta ideal para sustituir las cápsulas halógenas tradicionales.

Ahorra hasta un 90 % de energía

La tecnología LED ahorra hasta un 90 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de los tubos luminosos y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de cápsula no direccional
- Casquillo: G9

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 6 cm
- Anchura: 1,9 cm

Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 570 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios

- EyeComfort: No

Otras características

- Eficiencia: 118 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Título del producto: LED 60W G9 WW ND SRT6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.4
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,8 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 6 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 397599
- Referencia de medición de flujo: Sphere

La bombilla

- Consistencia del color: 6



Fecha de emisión:
2023-12-05
Versión: 0.203

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com