

# PHILIPS

Foco 35 W PAR16  
GU10

LED

2200 - 2700 K

230 lm

15.000 h

Regulación



8718699774110

A ↑ G F



## La iluminación adecuada crea el momento perfecto

Las lámparas WarmGlow LED de Philips ofrecen una experiencia inédita para las LED regulables, ya que permiten la modulación de la iluminación en los tonos cálidos de las bombillas tradicionales. Puedes pasar de una iluminación funcional a una atmósfera más acogedora.

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Regulable

# Destacados

## Blanca cálida de tipo incandescente

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Ideal para la iluminación del hogar.

## Regulable

Esta bombilla puede utilizarse con la mayoría de los reguladores para crear el ambiente deseado gracias a la atenuación suave hasta el 10 % del nivel de luz. Comprueba la tabla de regulación para asegurarte de que

puedes utilizar tu regulador con esta bombilla.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2200-2700 K
- Flujo lumínico nominal: 230 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 88 lm/W

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

## Información del embalaje

- EAN: 8718699774110
- EOC: 871869977411000
- Título del producto: LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.8
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 2,6 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 3

## Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 54 mm
- Longitud global: 54 mm
- Anchura global: 50 mm

## Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 500 cd

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 387454

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC:  
8718699774110
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.248

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)