



Disfruta de una luz LED blanca cálida

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz de alta calidad

· Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Destacados

Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- · Casquillo: GU10
- · Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- · Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- · Ángulo de apertura: 36°
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- · Flujo lumínico nominal: 255 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- · Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 72
 lm/W

Varios

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort

Información del embalaje

- EAN: 8718699774158
- EOC: 871869977415800
- Título del producto: LED classic 35W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- · Voltaje: 220-240 V
- · Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- · Consumo de energía: 3,5 W
- · Consumo energético kWh/1000 h: 4

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 54 mmLongitud global: 54 mm
- · Anchura global: 50 mm

Valores nominales

· Intensidad nominal máxima: 545 cd

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

• Número de registro EPREL: 391855

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8718699774158

Peso neto: 0,05 kgPeso bruto: 0,07 kg

Altura: 12,7 cmLongitud: 5,3 cm

· Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.254 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.