

PHILIPS

Foco 35 W PAR16
GU10

LED

4000 K

275 lm

15.000 h



8718699774172



Es lo que hay en el
interior lo que marca la
diferencia

Con su forma atractiva y dimensiones familiares, este foco LED es perfecto para sustituir un foco halógeno tradicional.

Luz de alta calidad

- Luz blanca fría

Destacados

Luz blanca fría



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 4000 K, lo que te ofrece una luz extra fría, fresca y nítida.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Tipo de cristal: Transparente
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,4 cm
- Anchura: 5 cm

Diseño y acabado

- Material: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 275 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Eficiencia: 78 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699774172
- EOC: 871869977417200
- Título del producto: LEDClassic 35W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220–240 V
- Potencia: 3,5 W
- Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,4 cm

Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 590 cd

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

- Número de registro EPREL: 391857



Fecha de emisión:
2024-12-27
Versión: 0.89

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com