

# PHILIPS

Foco 80 W PAR16  
GU10

LED

3000 K

575 lm

25.000 h

Regulac.



8718699775858



## La luz que muestra los colores reales de tu hogar.

Los leds Philips WarmGlow permiten regular la intensidad de la luz hasta conseguir tonos cálidos de lámparas tradicionales. Por lo tanto, cuanto más se atenúa la luz, más cálida parece. Esto los distingue de los ledes regulables estándar, que simplemente pierden intensidad cuando se bajan. Las lámparas WarmGlow ahora también cuentan con un índice de reproducción cromática de 90, comparable al de la luz natural, lo que te permite apreciar los colores reales de tu hogar. Tanto si buscas comodidad en el sofá por la noche como si buscas empezar el día con energía, los ledes Philips WarmGlow te ofrecen la luz perfecta para tus necesidades.

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Ideal para una iluminación de acento

# Destacados

## Blanca cálida de tipo incandescente

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Ideal para la iluminación del hogar.

## Ideal para una iluminación de acento



Este foco LED, que proporciona iluminación moderna con un amplio flujo luminoso habitual (36 grados), es adecuado tanto para la iluminación de acento como para la iluminación general. Se puede utilizar en luces empotradas y luminarias de luz de carril y resulta ideal para cocinas, iluminación de islas de cocina, salas de estar y comedores.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: Sí
- Material de bombilla: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 575 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 930 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 92

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

## Información del embalaje

- EAN: 8718699775858
- EOC: 871869977585800
- Título del producto: LEDClassic 80W GU10 C90 WH 36D D 1PF/12

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.88
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 80
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 6,2
- Consumo energético kWh/1000 h: 7

## Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 54 mm
- Longitud global: 54 mm
- Anchura global: 50 mm

#### Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 850 cd

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 391912

#### La bombilla

- Actualizable por software: No

#### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699775858
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-03  
Versión: 0.186

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)