

# PHILIPS

Plafón Canopus 20  
W

Lámparas de techo

2700 k

White

Estanco al agua



8718699777296



## Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual.

### Fácil de usar

- Fácil instalación

### Seguridad

- Resistente a la condensación

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista
- Fácil de limpiar

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

# Destacados

## Fácil instalación

No más problemas de instalación. Simplemente, fija o cuelga de forma segura la luminaria en la pared o en el techo y conéctala; ya está lista para encenderse.

## Resistente a la condensación

Dado que es resistente a la condensación, puedes utilizar este producto con total seguridad en cuartos de baño, cocinas, terrazas y otros espacios donde la humedad debe tenerse en cuenta.

## Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil,

ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Fácil de limpiar

Los materiales lisos y fáciles de limpiar hacen que tu hogar siempre tenga un aspecto impecable, del suelo al techo.

## Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Lámparas de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Estanco al agua

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 170 mA
- Eficiencia: 100 lm/W

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,62 kg
- Altura: 7 cm
- Longitud: 39 cm
- Anchura: 39 cm

## Servicio

- Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 390 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2000
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 20
- Código IP: IP44

- Clase de protección: Clase I

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699777296
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,9 kg
- Altura: 7,2 cm
- Longitud: 42,6 cm
- Anchura: 42,6 cm
- Código 12NC: 929002514501



Fecha de emisión:  
2024-04-17  
Versión: 0.147

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.