

PHILIPS

Foco 100 W R7S

LED

3000 K

1600 lm


15.000 h

Regulación



8718699780371

A
↑
G E



Luz LED lineal regulable con haz de 300 grados

Este innovador LED lineal es el sustituto perfecto para las bombillas halógenas R7S, a las que supera ampliamente en términos de eficiencia energética.

Luz de alta calidad

- Luz fría y energizante

Destacados

3500 K [bombillas LED]



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3500 K, lo que proporciona una luz fría energizante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: R7s
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Plástico

Varios

- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable

Información del embalaje

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Título del producto: LED 100W R7s 118mm WH D SRT4

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.8
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 14 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 14

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 118 mm
- Longitud global: 118 mm
- Anchura global: 29 mm

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 1600 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.4
- Código de color: 830 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 114 lm/W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 397578

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699780371
- Peso neto: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.520

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com