




Bombilla 100 W A67 E27



No todos los momentos son iguales y tampoco lo son todas las bombillas inteligentes. Esta linterna WiZ puede ofrecer la forma básica A67 grande y un gran flujo luminoso, pero también te ofrece algo realmente especial: luz LED blanca regulable para todas tus necesidades y estados de ánimo. Programa una luz fría cuando tengas que concentrarte, o una luz acogedora cuando desees relajarte, lo que más te convenga para disfrutar al máximo de la vida en casa. Todo ello controlable por wifi mediante la aplicación WiZ, el mando a distancia WiZ o la voz.


PRODUCTOS DESTACADOS

- Bombilla inteligente blanco regulable
- Hasta 1521 lúmenes
- Sencilla conexión Plug & Play
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta de las ventajas de las funciones inteligentes al instante, con solo conectar la luz WiZ a una red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa estableciendo horarios de encendido y apagado automático. No es necesario instalar hardware adicional, como un hub o una puerta de enlace.



Luz SpaceSense™ exclusiva que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ transforma las luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con la detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.




Supervisa el consumo de energía

Consigue información general sobre el consumo de energía de tus luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario que te ayuda a estar al tanto de tu consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para que sigan tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para que sigan tus rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan por la mañana o antes de llegar a casa y para que se mantengan apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de iluminación de exteriores perfecta

Combina distintos modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de luz perfecto para tus momentos en el jardín. Guarda la escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación, la voz o el accesorio de control.



Crea el ambiente adecuado con una luz blanca cálida o fría ajustable

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías estimulantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBILLA

Uso previsto: Interior
Forma de la lámpara: A67
Casquillo: E27
Tipo de cristal: Mate
Regulable: Sí

DIMENSIONES DE LA BOMBILLA

Peso: 0,102 kg

DURACIÓN

Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 90
Temperatura del color: 2700-6500 K
Categoría de color de luz: Blanca ajustable
Flujo lumínico nominal: 1521 lm
Tiempo de encendido: $< 0,5$ s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 117 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la bombilla: 110 mA

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

EAN: 8718699786175
EOC: 871869978617501
Título del producto: Wi-Fi BLE 100W
A67 E27 927-65 TW 1PF/6

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de potencia: 0.55
Voltaje: 220-240 V
Potencia equivalente: 100 W
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
Consumo de energía: 13 W
Consumo energético kWh/1000 h: 13

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura global: 142 mm
Longitud global: 142 mm
Anchura global: 77 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil especificada: 15.000
Flujo lumínico nominal: 1521 lm
Potencia nominal: 13 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60
Número de registro EPREL: 1901102
Referencia de medición de flujo: Sphere

COMPATIBLE CON

Compatible con la característica Efectos: Yes
WiFi: Wireless G
Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de accesorios: 9999
Protocolo de comunicaciones: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.