

# PHILIPS

## Foco empotrable Dive

Luces empotrables

2700 k

Cromado

Regulable; estanco al agua



8718699789619



## Crea el ambiente perfecto con luz regulable de alta calidad.

Crea el ambiente perfecto con focos empotrables y regulables LED de Philips y regula fácilmente la iluminación, desde luz brillante para todos los días, hasta tonos acogedores.

### Combina con tu estilo interior

- Acabado metálico decorativo

### Efecto de iluminación

- Haz de luz intenso y enfocado

### Seguridad

- Resistente a la condensación

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

### Control

- Regulable

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

# Destacados

## Acabado metálico decorativo

Un acabado metálico contemporáneo añade un toque moderno.

## Haz de luz intenso y enfocado

Enfoca la luz en los objetos, una mesa de comedor u otros elementos interiores para atraer la atención sobre determinados estilos.

## Resistente a la condensación

Dado que es resistente a la condensación, puedes utilizar este producto con total seguridad en cuartos de baño, cocinas, terrazas y otros espacios donde la humedad debe tenerse en cuenta.

## Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo

luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Regulable

Te permite cambiar el ambiente reduciendo los niveles de luminosidad del LED, desde una luz blanca brillante a una luz acogedora, como la de las lámparas tradicionales.

## Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

## Diseño y acabado

- Color: Cromado
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 10.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 64

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Resistente al agua

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 29 mA

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 0,114 kg
- Distancia empotrada: 15 mm
- Altura global: 55 mm
- Longitud global: 85 mm
- Anchura global: 85 mm
- Recorte empotrado en el techo: 7.0 cm x 7.0 cm

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Diámetro: 85 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 350
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 5
- Código IP: IP20 (frontal IP65)
- Clase de protección: Clase II

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8718699789619
- Peso neto: 0,11 kg
- Peso bruto: 0,14 kg
- Altura: 9 cm
- Longitud: 7,5 cm
- Anchura: 10,5 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.234

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)