

PHILIPS

LEDtube Mains S19

LED

300 mm

2700 k

S19



8719514263604



Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Esta bombilla tubular LED S14S de Philips proporciona una duración excepcionalmente prolongada e importantes ahorros energéticos. Con su temperatura de color blanco cálido, este tubo es el repuesto perfecto y duradero para tus tubos fluorescentes lineales (TL).

Luz de alta calidad

- Luz en todas partes

Destacados

Luz en todas partes

Gracias a su diseño innovador pero a la vez vintage, esta bombilla LED evita las

sombras que suelen aparecer en el borde de difusión del haz de luz. ¿El

resultado? Aporta una luz blanca cálida natural sin sombras.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Otro
- Casquillo: S19
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C
- Vida útil nominal: 30.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Garantía

- Período de garantía: 2 años

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 480 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700 K
- Flujo luminoso: 480 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,1
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 106 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Marcas de conformidad: Conformidad con RoHS, Certificado CE, Certificado KEMA
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8719514263604
- EOC: 871951426360400
- Título del producto: LED 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 4,5
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 310 mm
- Longitud global: 310 mm
- Anchura global: 38 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 30.000

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 38 mm
- Número de registro EPREL: 387346
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: No
- Valor de parpadeo (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Base del casquillo: S19
- Compatibilidad con balastos: Red de suministro

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514263604
- Peso neto: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 34,3 cm
- Longitud: 4 cm
- Anchura: 4 cm



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.242

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com