



# Disfruta de una luz LED blanca cálida

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

# Luz de alta calidad

· Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

# Elige una solución sostenible

· Hasta un 80 % de ahorro de energía

## Crea la iluminación adecuada para tu hogar

· LED sencillo de uso diario

# Destacados

# Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para diseño de iluminación doméstica.

# Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

#### LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- · Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- · Casquillo: R7s
- · Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- · Material de bombilla: Plástico

#### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000
- · Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- · Flujo lumínico nominal: 810 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- · Código de color: 830 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 112 lm/W

## **Varios**

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort

# Información del embalaje

- . EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Título del producto: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

# Consumo de energía

• Factor de potencia: 0.5

· Voltaje: 220-240 V

· Potencia equivalente: 60 W

• Etiqueta de eficiencia energética

(EEL): E

· Consumo de energía: 7,2 W

· Consumo energético kWh/1000 h: 8

# Dimensiones y peso del producto

Altura global: 118 mmLongitud global: 118 mmAnchura global: 15 mm

# Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

· Número de registro EPREL: 624213

#### Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:

8719514303812

• Peso neto: 0,02 kg

• Peso bruto: 0,03 kg

• Altura: 14,6 cm

Longitud: 3 cmAnchura: 6,3 cm

PHILIPS

Fecha de emisión: 2025-09-13
Versión: 0.394

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.