

# PHILIPS

Vela 40 W B35 E14  
x2

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8719514310056



## Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Las velas mate LED de Philips proporcionan un efecto de iluminación suave y difusa, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para candelabros con casquillos pequeños (E14).

### Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para luminarias decorativas
- LED sencillo de uso diario

# Destacados

**Vida útil media calculada en 15.000 horas**



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las

bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

**Perfecta para luminaria decorativa**



Iluminación moderna en velas LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como candelabros, ventiladores de techo, regletas y lámparas de poste.

**LED sencillo de uso diario**

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

## Especificaciones

### Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Regulable: No

### Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,6 cm
- Anchura: 3,5 cm

### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

### Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

### Varios

- EyeComfort: Sí

### Otras características

- Eficiencia: 94 lm/W

### Información del embalaje

- EAN: 8719514310056
- EOC: 871951431005600
- Título del producto: LED 40W B35 E14 WW FR ND 2SRT6

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 5 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 453225
- Referencia de medición de flujo: Sphere

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,6 cm



Fecha de emisión:  
2024-11-27  
Versión: 0.389

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)