

8719514310070



# Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Las velas mate LED de Philips proporcionan un efecto de iluminación suave y difuso, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para candelabros con casquillos pequeños (E14).

# Elige una solución sostenible

· Bombillas de larga duración: hasta 15 años

#### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- · Perfecta para luminarias decorativas
- · LED sencillo de uso diario

# Destacados

# Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

### Perfecta para luminaria decorativa



Iluminación moderna en velas LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como candelabros, ventiladores de techo, regletas y lámparas de poste.

#### LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

- · Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14Regulable: No
- · Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

#### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- · Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- · Código de color: 827 | CCT of 2700K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95 lm/W

#### **Varios**

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort

#### Información del embalaje

- EAN: 8719514310070
- EOC: 871951431007001
- Título del producto: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3SRT6

# Consumo de energía

Factor de potencia: 0.51Voltaje: AC 220-240 V

Potencia equivalente: 40 WConsumo de energía: 4,9 W

· Consumo energético kWh/1000 h: 5

# Dimensiones y peso del producto

Altura global: 106 mmLongitud global: 106 mmAnchura global: 35 mm

# Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

# Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:

8719514310070
• Peso neto: 0,06 kg
• Peso bruto: 0,12 kg
• Altura: 14,6 cm

Longitud: 4,6 cmAnchura: 13 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.338

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.