





15.000 h



LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

· Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estiloy nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- · Casquillo: E27
- Regulable: No
- · Acabado de la bombilla: Ámbar
- · Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +45 °C
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 1800 K
- · Flujo lumínico nominal: 300 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- · Código de color: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 1800 K
- · Flujo luminoso: 300 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 66 lm/W

Varios

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Decorativa

Otras características

- · Marca CE: Sí
- · Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8719514313828
- EOC: 871951431382800
- Título del producto: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Potencia

· Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

• Factor de potencia: 0.7

• Voltaje: 220-240 V

Potencia equivalente: 28 WConsumo de energía: 4,5 W

· Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

Altura global: 293 mmLongitud global: 293 mmAnchura global: 162 mm

Valores nominales

· Vida útil especificada: 15.000

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50-60Diámetro: 162 mmRegulable: No

Valor de parpadeo (PstLM): 1Line Frequency: 50 to 60Base del casquillo: E27

• se puede utilizar en luminarias

cerradas: No

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8719514313828

Peso neto: 0,23 kgPeso bruto: 0,49 kg

Altura: 32 cmLongitud: 18,5 cmAnchura: 18,5 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.393 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.