

# PHILIPS

Bombilla de filamento  
transparente 40 W A60  
E27

LED

2200 - 2700 K

470 lm

15.000 h

Regulación



8719514323759



## Disfruta de una luz LED blanca cálida y regulable

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas tradicionales mate.

### Elige una solución sostenible

- Hasta un 90 % de ahorro de energía

### Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

# Destacados

## Hasta un 90 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin renunciar a la calidad de la luz.

Ahorra instantáneamente más del 90 % de energía al sustituir las bombillas halógenas o incandescentes actuales

## Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,4 cm
- Anchura: 6 cm

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2200-2700 K
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, WarmGlow

## Otras características

- Eficiencia: 138 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8719514323759
- EOC: 871951432375900
- Título del producto: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D
- Consumo de energía: 3,4 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 4

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,4 cm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1109129

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514323759
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2025-06-14  
Versión: 0.417

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)