

PHILIPS

Vela y brillo
(regulable)

LED

3,4 W - 40 W

E14

Brillo cálido

Regulación



8719514324213



Disfruta de una luz LED blanca cálida y regulable

Las velas transparentes LED de Philips proporcionan un efecto de luz atractivo y brillante, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Atractiva tanto encendida como apagada, esta bombilla es perfecta para candelabros con casquillos pequeños (E14).

Elige una solución sostenible

- Mejor para tu bolsillo y el planeta

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para luminarias decorativas

Destacados

Ahorra hasta un 90 % de energía

La tecnología LED ahorra hasta un 90 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

Perfecta para luminaria decorativa



Iluminación moderna en velas LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como candelabros, ventiladores de techo, regletas y lámparas de poste.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Transparente

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 9,7 cm
- Peso: 0,013 kg
- Anchura: 3,5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2200-2700 K
- Categoría de color de luz: Brillo cálido
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: Punto de contacto
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 24 mA
- Eficiencia: 138 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8719514324213
- EOC: 871951432421300
- Título del producto: LED classic 40W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 3,4 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 9,7 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Potencia nominal: 3.4 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

La bombilla

- Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8719514324213
- Peso neto: 0,014 kg
- Peso bruto: 0,033 kg
- Altura: 14,600 cm
- Longitud: 4,600 cm
- Anchura: 6,300 cm
- Número de material (12NC):
929003012201



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.247

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com