

PHILIPS

Bombilla de filamento
ámbar 50 W G80 E27

LED

2200 K

640 lm

15.000 h

Regulación



8719514337756



Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz blanca extracálida regulable


- Luz blanca extracálida regulable

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

- Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Luz blanca extracálida regulable



Proporciona un ambiente acogedor y cálido gracias a las luces blancas extra

cálidas, que pueden atenuarse para crear una atmósfera privada.

Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estilo y nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: Sí
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200 K
- Flujo lumínico nominal: 640 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 822 | CCT of 2200K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativa

Información del embalaje

- EAN: 8719514337756
- EOC: 871951433775600
- Título del producto: LEDCLA 50W G80 E27 922 GOLD D 1PF/4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 5,8 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 6

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 122 mm
- Longitud global: 122 mm
- Anchura global: 80 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 574376



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.224

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com