PHILIPS

Bombilla de filamento ámbar 40 W G80 E27 x2

LED

2200 K

470 lm

15.000 h

Regulación



8719514337879





Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz blanca extracálida regulable


· Luz blanca extracálida regulable

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

· Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Luz blanca extracálida regulable



Proporciona un ambiente acogedor y cálido gracias a las luces blancas extra

cálidas, que pueden atenuarse para crear una atmósfera privada.

Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estiloy nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- · Casquillo: E27
- · Regulable: Sí
- · Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- · Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 2200 K
- · Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- · Código de color: 822 | CCT of 2200K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 111
 lm/W

Varios

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales:
 Regulable, Decorativa

Información del embalaje

- EAN: 8719514337879
- EOC: 871951433787900
- Título del producto: LEDCLA 40W G80 E27 922 GOLD D 2PF/4

Consumo de energía

• Factor de potencia: 0.5

· Voltaje: 220-240 V

• Potencia equivalente: 40 W

• Etiqueta de eficiencia energética

(EEL): E

· Consumo de energía: 4,2 W

· Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

Altura global: 122 mmLongitud global: 122 mmAnchura global: 80 mm

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

· Número de registro EPREL: 574375



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.227 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.