



Las bombillas vela LED transparentes aportan un atractivo brillo a tu hogar

Las bombillas LED de Philips proporcionan una atractiva luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para sustituir tus bombillas incandescentes transparentes.

Elige una solución sostenible

- · Mejor para tu bolsillo y el planeta
- · Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

· LED de cristal clásico

Destacados

Ahorra hasta un 90 % de energía

La tecnología LED ahorra hasta un 90 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Con una vida útil de la bombilla de hasta 50.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 50 años.

Diseño de cristal transparente

La imagen que te gusta con el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal transparente que replican la atractiva y brillante luz de las bombillas tradicionales y que se ajusta a la perfección en toda tu casa.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- · Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Transparente
- · Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- · Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

Altura: 10,5 cmAnchura: 6 cm

Diseño y acabado

· Material: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 500.000
- · Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- · Flujo lumínico nominal: 840 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 830 | CCT of 3000K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: UltraEfficient, EyeComfort

Otras características

• Eficiencia: 210 lm/W

Información del embalaje

- · EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Título del producto: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.4
- · Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A

Dimensiones y peso del producto

· Longitud: 10,5 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 1370029

La bombilla

· Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514343788
- · Peso neto: 0.03 kg
- · Peso bruto: 0,05 kg
- · Altura: 14.6 cm
- · Longitud: 6,5 cm
- Longitud. 0,5 cm
- · Anchura: 6,3 cm
- . Código 12NC: 929003066701



Fecha de emisión: 2024-04-12 Versión: 0.256 © 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.