

# PHILIPS

Bombilla LED inteligente  
filamento A60, base E27,  
640 lm

LED inteligente

Bombilla decorativa

Luz blanca regulable

Regul. baja

Control con aplicación WiZ o  
voz

8719514372023



## Haz más inteligente la luz de tu hogar

Esta bombilla LED decorativa combina estilo atemporal y funciones avanzadas de iluminación inteligente: un elemento destacado en cualquier espacio. El diseño con filamentos visibles crea un punto focal cálido y llamativo que realza el ambiente de la habitación incluso cuando la lámpara está apagada. Con la luz blanca regulable, puedes pasar fácilmente de tonos fríos y energizantes a tonos cálidos, suaves y relajantes.

### Control inteligente

- Connected by WiZ
- Controles inteligentes

### Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense
- Automatizaciones inteligentes

### Modos de luz

- Luz blanca regulable
- Regul. baja
- Bombilla decorativa

# Destacados

## Connected by WiZ

Totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ: usa la aplicación WiZ para configurar y aprovechar todas las ventajas de la iluminación inteligente.

## Controles inteligentes

Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz a través del asistente doméstico inteligente; compatible con Matter para su uso con Alexa, Google Home y Apple Home.

## Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

## Automatizaciones inteligentes

Programa las luces para que funcionen en sincronía con tu rutina, encendido automático cuando te despiertes, o apagado cuando no haya nadie en casa para ahorrar energía.

## Luz blanca regulable

Ajústala fácilmente desde tonos fríos y azulados que mejoran la visibilidad y la concentración hasta tonos suaves y cálidos para relajarse por la noche (rango de CCT: 2200 K–6500 K).

## Regul. baja

Ajusta la intensidad de la luz de forma gradual, desde el máximo hasta el 1 %, para conseguir el nivel de iluminación adecuado para lo que estés haciendo.

## Bombilla decorativa

El filamento visible crea un punto focal cálido y decorativo que realza el ambiente de la estancia incluso cuando la luz está apagada.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: A60
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Ámbar
- Acabado de la bombilla: Ámbar
- Regulable: Sí

## Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,042 kg

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

### Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2000–5000 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- Flujo lumínico nominal: 640 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 91

### Varios

- EyeComfort: Sí

### Otras características

- Corriente de la bombilla: 43 mA

### Información del embalaje

- EAN: 8719514372023
- EOC: 871951437202300
- Título del producto: PHI WFB 50W A60 E27 920-50 Amb 1PF/6

### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220–240 V
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 7 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 7

### Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 10,6 mm
- Longitud global: 10,6 mm
- Anchura global: 6 mm

### Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000
- Flujo lumínico nominal: 640 lm
- Potencia nominal: 7 W

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1901124
- Referencia de medición de flujo: Sphere

### La bombilla

- Actualizable por software: Sí

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514372023
- Peso neto: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.335

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)