

Vela 4,9 W (Equiv. 40 W) C37 E14

LED inteligente

Blanco ajustable

Plástico

Sencilla conexión Plug & Play

Control con aplicación WiZ o



8719514372382





# Elige entre luz blanca cálida o fría

Cambia la luz inteligente ajustable a cualquier tono de blanco cálido o frío en tus accesorios Candelabra con una bombilla de vela E14 Philips Smart LED. Esta bombilla se conecta a WiZ. Úsala con tu wifi para controlarla con la aplicación WiZ o con tu propia voz.

### Configuración sencilla

· Sencilla conexión Plug & Play. Funciona con el wifi que ya tienes.

# **Control inteligente**

- · Controla desde cualquier parte con tu smartphone.
- ${\boldsymbol \cdot}$  Control de voz con el Asistente de Google, Alexa o los atajos de Siri

#### **Funciones inteligentes**

- · Automatiza las luces con programas
- · Supervisión del consumo de electricidad
- · Características relacionadas con el bienestar predefinidas

#### Modos de luz

- Luz que oscila entre cálida y fría regulable y modos predefinidos
- · Personaliza las escenas con modos de luz dinámica preajustados.

# Destacados

### Sencilla conexión Plug & Play

WiZ funciona con tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ninguna conexión adicional. Simplemente enchufa la nueva luz, descarga la aplicación WiZ y ¡listo!

# Controla las luces desde cualquier lugar

Controla las luces WiZ desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas las luces encendidas antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

#### Control de voz

Consigue un control manos libres de tus luces y utiliza la voz y el Asistente de Google, Amazon Alexa o los atajos de Siri. Usa comandos de voz simples para encender o apagar las luces, intensificar o regular su brillo, cambiar de color y configurar escenas de iluminación personalizadas.

## Automatiza las luces con programas

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesites.

# Supervisión del consumo de electricidad

La aplicación WiZ mantiene un registro del consumo energético de las luces. Consulta el informe semanal o diario y planifica bien la iluminación para que el consumo energético en casa sea el óptimo.

# Características relacionadas con el bienestar predefinidas

Utiliza las características relacionadas con el bienestar predefinidas de la aplicación WiZ y disfruta del patrón de iluminación que mejor se adapte a tu ritmo circadiano durante el día. WiZ te permite disfrutar de una luz natural brillante cuando necesitas llenarte de energía y concentrarte y también te permite cambiar poco a poco a una luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor.

# Luz que oscila entre cálida y fría regulable y modos predefinidos

Elige entre una amplia variedad de luces blancas frías energizantes hasta luces blancas cálidas suaves, o bien simplemente elige uno de los modos predefinidos, como el modo de concentración o de relajación, para crear el mejor ambiente para tus actividades cotidianas.

### Escenas personalizadas

Mezcla diferentes modos de luz blanca y de color para crear el ambiente de iluminación perfecto para cada momento del día. Guarda esa configuración y vuelve a utilizarla cuando quieras con la aplicación, el Control Remoto Wiz o tu voz.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- · Forma de la lámpara: C37
- · Casquillo: E14
- · Tipo de cristal: Mate
- · Regulable: Sí
- · Acabado de la bombilla: Mate

# Dimensiones de la bombilla

• Peso: 0,045 kg

# Duración

- · Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥90
- · Temperatura del color: 2700-6500 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- · Flujo lumínico nominal: 470 lm
- · Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95 lm/W

#### **Varios**

EyeComfort: Sí

#### Otras características

· Corriente de la bombilla: 40 mA

### Información del embalaje

- EAN: 8719514372382
- EOC: 871951437238200
- Título del producto: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: 220-240 V
- · Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética
- (EEL): F
- · Consumo de energía: 4,9 W
- · Consumo energético kWh/1000 h: 5

# Dimensiones y peso del producto

Altura global: 116 mmLongitud global: 116 mmAnchura global: 39 mm

#### Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Potencia nominal: 4.9 W

#### Servicio

· Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- · Frecuencia: 50-60
- · Número de registro EPREL: 1901099

#### Compatible con

- Compatible con la característica
- Efectos: Yes
- · WiFi: Wireless G
- Período de soporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de accesorios: 9999
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514372382
- Peso neto: 0,05 kg
- · Peso bruto: 0,09 kg
- · Altura: 16 cm
- · Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.220

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.