

# PHILIPS

Bombilla LED inteligente  
RGB C37, base E14, 470 lm

LED inteligente

Millones de colores

Luz blanca regulable

Regul. baja

Control con aplicación WiZ o  
voz



8719514372405



## Haz más inteligente la luz de tu hogar

Transforma tu espacio con una iluminación inteligente que se adapta a cada momento. Crea el ambiente perfecto con una luz brillante en millones de colores, además de modos predefinidos como Chimenea y Océano. Cambia fácilmente entre una luz blanca fría y energizante y tonos cálidos y relajantes, con un rango de ajuste de 2200 K a 6500 K, y regula el brillo con precisión desde el 100 % hasta solo el 1 % para un control total.

### Control inteligente

- Connected by WiZ
- Controles inteligentes

### Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense

### Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

### Modos de luz


- Millones de colores
- Luz blanca regulable
- Regul. baja

# Destacados

## Connected by WiZ


Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente de hogar inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

## Controles inteligentes



Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente doméstico inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

## Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

## Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

## Millones de colores



Elige cualquier color de luz de la paleta o aplica un modo de iluminación predefinido, como Chimenea u Océano, para crear una atmósfera increíble y generar el ambiente adecuado.

## Luz blanca regulable



Ajústala fácilmente desde tonos fríos y azulados que mejoran la visibilidad y la concentración hasta tonos suaves y cálidos para relajarse por la noche (rango de CCT: 2200 K–6500 K).

## Regul. baja



Ajusta la intensidad de la luz de forma gradual, desde el máximo hasta el 1 %, para conseguir el nivel de iluminación adecuado para lo que estés haciendo.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: C37
- Casquillo: E14
- Tipo de cristal: Mate
- Acabado de la bombilla: Mate
- Regulable: Sí

## Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,045 kg

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2200–6500 K
- Categoría de color de luz: A todo color
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 40 mA

## Información del embalaje

- EAN: 8719514372405
- EOC: 871951437240500
- Título del producto: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.48
- Voltaje: AC 220–240 V
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 4,9 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

## Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 11,6 mm
- Longitud global: 11,6 mm
- Anchura global: 3,9 mm

## Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Potencia nominal: 4.9 W

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 2472581
- Referencia de medición de flujo: Sphere

## La bombilla

- Actualizable por software: Sí

## Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC:  
8719514372405
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 7 cm



Fecha de emisión:  
2026-07-15  
Versión: 0.328

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)