

PHILIPS

Aplique mural
Shades 15 W

Jardín y exterior

2700 k

Gris

Estanco al agua



8719514385368



Ahorro con estilo

Un diseño exclusivo para momentos exclusivos al aire libre. Este elegante aplique mural de Philips de color gris claro emite una luz blanca cálida de bajo consumo. Los atractivos efectos de iluminación bidireccional te invitan a sentarte y relajarte en el jardín.

Soluciones de iluminación sostenible

- Vida útil de la bombilla ultralarga
- Bajo consumo

Lleva el diseño a tu jardín

- Decídete por el estilo contemporáneo
- Decídete por aplique murales murales para exteriores

Combina ambiente y comodidad

- Acogedora luz blanca cálida brillante

Características especiales

- Efecto de iluminación bidireccional
- Fácil de instalar para todas las aplicaciones
- Resistente al agua

Destacados

Vida útil de la bombilla ultralarga



Incluye una bombilla Philips con una vida útil ultralarga de hasta 20.000 horas.

Bajo consumo



Esta bombilla de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.


Decídete por el estilo contemporáneo

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene un exclusivo y distintivo diseño que ayuda a crear un aspecto contemporáneo en el exterior.

Decídete por aplique murals murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

Acogedora luz blanca cálida



Las lámparas para exteriores de Philips es una gama de lámparas que crean una luz acogedora, cálida y agradable. La temperatura del color de la luz es de 2700 Kelvin; además, proporcionan suficiente luz para una visibilidad transparente con el fin de que puedas usar el espacio exterior de la forma que desees por la noche y relajarte sintiéndote seguro una vez que se ponga el sol.

Efecto de iluminación bidireccional

Efecto de iluminación bidireccional para la iluminación general del jardín.

Fácil de instalar

Esta lámpara y sus accesorios se han diseñado para instalarlos directamente, ya que la caja incluye todo lo que necesitas para la instalación, como una llave y un tornillo Torx. Dispondrás de instrucciones claras para instalar el producto e información relevante sobre las clasificaciones IP de resistencia al agua.

Resistente al agua



Esta lámpara para exteriores de Philips se ha diseñado para entornos húmedos y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su impermeabilidad. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Gris
- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 10.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,740 kg
- Altura global: 82 mm
- Longitud global: 171 mm
- Anchura global: 170 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514385368
- Peso neto: 0,4 kg
- Peso bruto: 0,5 kg
- Altura: 24,5 cm
- Longitud: 9,5 cm
- Anchura: 18,5 cm



Fecha de emisión:
2025-08-02
Versión: 0.301

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com