

# PHILIPS

Aplique mural Bridge  
15 W E27 Sin bombilla

Ecomoods

Sin bombilla

Antracita

Estanco al agua



8719514385801



## Ahorro con estilo

Disfruta de tardes tranquilas en el jardín con este elegante aplique mural para exteriores antracita. Te recibe con luz blanca cálida, ideal para la iluminación general del jardín. Crea una atmósfera asombrosa a la vez que haces una declaración arquitectónica.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Hasta un 80% de ahorro de energía
- Vida útil de la bombilla ultralarga
- Realizados con materiales de alta calidad, sólidos y fiables

### Lleva el diseño a tu jardín

- Diseños contemporáneos y elegantes para el jardín
- Atención al detalle, realizadas con materiales elegantes y de gran calidad
- Una amplia gama de aplicaciones a tu disposición

### Combina ambiente y comodidad

- Acogedora luz blanca cálida brillante

### Características especiales

- IP 44, diseñada para uso en exteriores

# Destacados

## Bajo consumo



La gama de productos de iluminación exterior de Philips es una colección asequible para jardín, que combina diseños contemporáneos con la tecnología de bajo consumo más avanzada. Permite ahorrar hasta un 80 % de energía frente a las fuentes convencionales de luz y proporciona durante años un resultado tan bueno para el planeta como para tu bolsillo.

## Vida útil de la bombilla ultralarga



Incluye una bombilla Philips con una vida útil ultralarga de hasta 20.000 horas.

## Material de alta calidad



Creados para durar. Cada producto de la colección de iluminación exterior de Philips emplea materiales y componentes de alta calidad que resisten las condiciones climatológicas de los exteriores.

## Diseños contemporáneos y elegantes

Los diseños contemporáneos de Philips son elegantes pero sencillos, hermosos durante el día y sin sobrecargar el jardín ni la terraza durante la noche. Hay una amplia gama de lámparas entre las que poder elegir, así que no hay duda de que habrá una que armonice tanto con tu gusto como con tus necesidades de iluminación en exteriores.

## Atención al detalle




Cada pieza está construida a partir de componentes de alta calidad y materiales resistentes, como el aluminio fundido y el acero inoxidable.

## Diversidad de aplicaciones

Ideales para la iluminación exterior del jardín, la terraza, el balcón o un camino, los apliques murales, pies, farolas y plafones para exteriores de Philips crean un ambiente acogedor y relajante cuando el sol se pone, además de proporcionar la seguridad de poder ver en la oscuridad.

## Acogedora luz blanca cálida



Las lámparas para exteriores de Philips es una gama de lámparas que crean una luz acogedora, cálida y agradable. La temperatura del color de la luz es de 2700 Kelvin; además, proporcionan suficiente luz para una visibilidad transparente con el fin de que puedas usar el espacio exterior de la forma que desees por la noche y relajarte sintiéndote seguro una vez que se ponga el sol.

## Diseñado para uso en exteriores



La protección IP44 significa que están diseñadas para su uso en exteriores, lo que garantiza que las lámparas embellecerán el jardín tanto si llueve, nieva o hace sol.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Metal

## Duración

- Vida útil nominal: 10.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,889 kg
- Altura global: 212 mm
- Longitud global: 118 mm
- Anchura global: 101 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

## La bombilla

- Actualizable por software: No

## Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514385801
- Peso neto: 0,89 kg
- Peso bruto: 1,23 kg
- Altura: 25,6 cm
- Longitud: 11,8 cm
- Anchura: 13,2 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.334

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)