



# Una luminaria. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Combina la luz personalizable y una agradable brisa con la luz para ventilador de techo retráctil de Philips LED, que incluye un mando a distancia. Con palas transparentes que se retraen y desaparecen de la vista cuando no están en uso y tres ajustes de luz SceneSwitch, esta luz crea la atmósfera perfecta en cualquier espacio.

## Fácil de usar

- · Ventilador de techo retráctil con aspas transparentes
- · Fácil de instalar, uso seguro
- · Potencia y rendimiento de confianza
- · Disfruta de su uso durante todo el año
- · Disfruta de una agradable brisa
- · Temporizadores prácticos

## Efecto de iluminación de ambiente

· Plafón luminoso y cómodo

# **Excelente calidad**

Motor silencioso

# Destacados

# Ventilador de techo retráctil con aspas transparentes

Despídete de las sombras móviles en el techo: este ventilador dispone de aspas transparentes que se pueden plegar hacia la lámpara y ocultarlas a la vista cuando no se usan.

# Fácil de instalar, uso seguro

El ventilador de techo retráctil con luz LED de Philips ha superado estrictas pruebas de seguridad e incluye tornillos resistentes a caídas y un diseño robusto, además de otras características de seguridad importantes.

#### Potencia y rendimiento de confianza

La luz LED del ventilador de techo Philips está diseñada para garantizar una potente circulación del aire y una fiabilidad continuada a lo largo del tiempo. Su diseño de aspas anchas permite una gran cobertura del volumen de aire para garantizar el máximo flujo de aire para la refrigeración.

# Disfruta de su uso durante todo el año

Con modos de funcionamiento tanto para verano como para invierno, obtendrás la mejor configuración para hacer circular el aire en tu espacio durante todo el año.

## Disfruta de una agradable brisa

Lleva la brisa marina a cualquier habitación de tu casa con la función Natural Breeze, que ofrece ajustes dinámicos de velocidad para el ventilador.

# Temporizadores prácticos

Elige entre dos temporizadores distintos que apagan la luz después de un cierto período de tiempo y configúralos con el mando a distancia.

# Lámpara de techo luminosa pero cómoda

El ventilador de techo con luz LED de Philips ofrece una luz muy brillante, pero agradable, para tu hogar, que puedes controlar con el mando a distancia incluido o con un interruptor de pared.

#### Motor silencioso

El ventilador de techo con luz LED de Philips cuenta con un motor silencioso que hace circular el aire en la habitación con muy poco ruido.

# Especificaciones

# Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- · Forma de la lámpara: Redondo

## Diseño y acabado

- · Color: Níquel
- · Material: Metal, Plástico

# Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

## **Medio ambiente**

 Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

- · Cabezal de foco ajustable: No
- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: Sí

# Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2</li>

## **Varios**

- Diseñada especialmente para:
  Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
  Oficina en casa
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Ventilador de techo con luz LED
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Mando a distancia

## Otras características

- · Corriente de la bombilla: 290 mA
- Eficiencia: 128 lm/W

# Consumo de energía

Factor de potencia: 0.9

# Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 6,9 kgAltura: 41,8 cmLongitud: 48,5 cmAnchura: 48,5 cm

## Servicio

· Garantía: 2 años

# Especificaciones técnicas

- · Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- · Diámetro: 485 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria:
  4500
- · Color de la luz: 2700/5500/4000
- Red eléctrica: 220-240 CALuminaria regulable: No
- · LED: Sí
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección: Clase I



Fecha de emisión: 2025-02-14 Versión: 0.430 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.