

PHILIPS

Iluminación para caminos/
lámpara de pedestal Utrecht
20 W E27 Sin bombilla

Luminarias de exterior

Sin bombilla

Antracita

Estanco al agua

8719514417533



Disfruta de un jardín con luz encantador

Este pedestal en antracita para exteriores Philips Utrecht presenta un diseño elegante en acero inoxidable. Crea un brillo difuso en el jardín y da vida al espacio social con su luz de alta calidad.

Fácil de usar

- Bombilla no incluida

Lleva el diseño a tu jardín

- Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

Excelente calidad

- Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos excelentes

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Destacados

Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con esta lámpara de pedestal, perfecta para iluminar el jardín, el borde de la terraza o para resaltar entradas y caminos.

Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos excelentes

Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con acero inoxidable y materiales sintéticos excelentes.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Acero inoxidable

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Altura ajustable: No
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: No
- Adaptada perfectamente para montaje horizontal/vertical: Sí
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: No
- Adaptada perfectamente para un montaje hacia arriba o hacia abajo: No
- Se adapta perfectamente para su instalación en la pared o el techo: No
- Cabezal giratorio (izquierda-derecha): No
- Portátil: No
- Adaptador de corriente incluido: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Conector para el Reino Unido incluido: No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: No
- Resistente al agua: Sí
- Pieza central: No
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 0

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,48 kg
- Altura: 45 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 12 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 0 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 0
- Color de la luz: 2700
- LED: No
- Casquillo: E27
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514417533
- Peso neto: 0,48 kg
- Peso bruto: 0,62 kg
- Altura: 46 cm
- Longitud: 13 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:
2025-03-10
Versión: 0.400

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com