

PHILIPS

Aplique mural
Python 6 W

Luminarias de exterior

2700 K

Antracita

Sensor; estanco al agua

8719514417632



Ilumina la entrada automáticamente

El aplique mural Philips Python en antracita confiere un aspecto moderno a la pared. Ilumina la entrada con luz blanca cálida y difusa. El sensor de movimiento integrado lo enciende automáticamente cuando alguien se acerca.

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 25.000 horas

Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED
- Luz LED de alta calidad

Excelente calidad

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Luz de alta calidad

- Luz blanca cálida de 2700 K

8719514417632

Destacados

Larga duración, de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente




Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos excelentes.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz blanca cálida de 2700 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: Sí
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento y de día y noche: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: No
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: No
- Portátil: No
- Adaptador de corriente incluido: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Pieza central: No
- Pieza central: No
- Tipo de enchufe: No plug

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Sensor, Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,48 kg
- Altura global: 215 mm
- Longitud global: 171 mm
- Anchura global: 95 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514417632
- Peso neto: 0,48 kg
- Peso bruto: 0,57 kg
- Altura: 23 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Anchura: 18 cm

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 450
- Color de la luz: 2700
- Clase energética de la fuente de luz incluida: E
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.297

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com