

# PHILIPS

Aplique mural Splay  
12 W

Luminarias de exterior

4000 K

Antracita

Sensor; estanco al agua

8719514417731



## Ilumina la entrada automáticamente

El aplique mural cilíndrico Philips Splay en antracita confiere un aspecto moderno a la pared. Ilumina la entrada con luz blanca fría y difusa. El sensor de movimiento integrado lo enciende automáticamente cuando alguien se acerca.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 25.000 horas

### Lleva el diseño a tu jardín

- Iluminación exterior contemporánea

### Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED

### Excelente calidad

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

### Características especiales

- Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado
- Luz potente

8719514417731

**Luz de alta calidad**

- Luz blanca fría de 4000 K

# Destacados

**Larga duración, de hasta 25.000 horas**



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

## **Illuminación exterior contemporánea**

Illuminación exterior de Philips impresionante, llamativa y minimalista. El estilo contemporáneo y elegante para exteriores de Philips es el modo perfecto de decorar con luz jardines, caminos y espacios exteriores.

## **5 años de garantía en el sistema LED**



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

**Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente**



Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos excelentes.

## **IP44: resistente al agua**



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

**Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado**



Con un sensor de movimiento integrado, estas luces te dan la bienvenida automáticamente cuando regresas a casa después del anochecer o se encienden cuando llegan visitas. La exclusiva función de atardecer-amanecer enciende las luces automáticamente cuando oscurece y es perfecta para esas largas tardes de verano o para garantizar tu seguridad.

## **Luz potente**

Esta luminaria de exterior Philips proporciona una luz potente. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.

## **Luz blanca fría de 4000 K**



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca fría de 4000 K.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Metal

## Duración

- Vida útil nominal: 25.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Altura ajustable: No
- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: Sí
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento y de día y noche: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: No
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: No
- Portátil: No
- Adaptador de corriente incluido: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Carga USB: No
- Pieza central: No
- Pieza central: No
- Tipo de enchufe: Sin enchufe

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K

**Varios**

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Sensor, Resistente al agua

**Consumo de energía**

- Consumo de energía: 12

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 0,66 kg
- Altura global: 240 mm
- Longitud global: 80 mm
- Anchura global: 160 mm

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Flujo luminoso total de la luminaria: 1200
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca fría
- Clase energética de la fuente de luz incluida: E
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No
- Opciones de montaje: Pared

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8719514417731
- Peso neto: 0,66 kg
- Peso bruto: 0,74 kg
- Altura: 30 cm
- Longitud: 10 cm
- Anchura: 12 cm



Fecha de emisión:  
2026-07-01  
Versión: 0.386

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)