

PHILIPS

Lámpara de poste
Splay 12 W

Luminarias de exterior

4000 K

Antracita

Estanco al agua

8719514417816



Disfruta de un jardín con luz encantador

Este poste para exteriores Philips Splay en antracita tiene un diseño elegante. Ilumina la entrada con luz blanca fría y difusa, y da vida al espacio social con su luz de alta calidad.

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 25.000 horas

Lleva el diseño a tu jardín

- Iluminación exterior contemporánea

Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED

Excelente calidad

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Características especiales

- Luz potente

Luz de alta calidad

- Luz blanca fría de 4000 K

Destacados

Larga duración, de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Iluminación exterior contemporánea

Iluminación exterior de Philips impresionante, llamativa y minimalista. El estilo contemporáneo y elegante para exteriores de Philips es el modo perfecto de decorar con luz jardines, caminos y espacios exteriores.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad excelente



Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos excelentes.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz potente

Esta luminaria de exterior Philips proporciona una luz potente. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.

Luz blanca fría de 4000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca fría de 4000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Altura ajustable: No
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: No
- Adaptada perfectamente para montaje horizontal/vertical: Sí
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: No
- Adaptada perfectamente para un montaje hacia arriba o hacia abajo: No
- Se adapta perfectamente para su instalación en la pared o el techo: No
- Cabezal giratorio (izquierda-derecha): No
- Portátil: No
- Adaptador de corriente incluido: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Conector para el Reino Unido incluido: No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: No
- Resistente al agua: Sí
- Pieza central: No
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Baliza
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,39 kg
- Altura: 96 cm
- Longitud: 12 cm
- Anchura: 16 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1200
- Color de la luz: 4000
- LED: Sí
- Clase energética de la fuente de luz incluida: E
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514417816
- Peso neto: 1,39 kg
- Peso bruto: 1,68 kg
- Altura: 105 cm
- Longitud: 13,5 cm
- Anchura: 17,5 cm



Fecha de emisión:
2025-03-11
Versión: 0.368

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com