

PHILIPS

Plafón Doris 6 W

Luminarias de exterior

2700 k

Níquel

Estanco al agua



8719514417830



Crea tu estilo con luz

El modelo Philips Doris en níquel brinda un aspecto moderno a tu espacio de exterior. La luz elegante aporta a la entrada una luz blanca cálida de alta calidad.

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 15.000 horas

Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

Excelente calidad

- Material de alta calidad

Diseñado para exteriores

- IP54: resistente al agua

Luz de alta calidad

- Luz blanca cálida de 2700 K

Destacados

Larga duración, de hasta 15.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 15.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

Material de alta calidad




Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

IP54: resistente al agua

Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP54 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz blanca cálida de 2700 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Níquel
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- compatible con todos los reguladores: No
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: Sí
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Portátil: No
- Mando a distancia incluido: No
- Gira completamente en cualquier dirección: No
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): No
- Conector para el Reino Unido incluido: No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: Sí
- Resistente al agua: Sí
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,26 kg
- Altura: 7 cm
- Longitud: 22 cm
- Anchura: 22 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 600
- Color de la luz: 2700
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Código IP: IP54
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514417830
- Peso neto: 0,26 kg
- Peso bruto: 0,53 kg
- Altura: 28 cm
- Longitud: 9 cm
- Anchura: 28 cm



Fecha de emisión:
2025-06-10
Versión: 0.333

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com